

# INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE Materiales por yarda

Disponible en un ancho de: 28" (71cm)



t (001) 586.772.5551 f (001) 586.772.6237

e info@stahlsinternational.com w StahlsInternational.com

## Thermo-FLOCK®

El CAD-CUT® Thermo-FLOCK® es suave al tacto, tiene relieve, es aterciopelado, y su textura es extremadamente popular para hacer logos corporativos y ropa para niños. (505 micrones +/- 10%)



### PRECALIENTE LA PLANCHA INFERIOR

Antes de la aplicación, Stahls recomienda que caliente la plancha inferior durante 60 segundos. Esto ayuda a que el adhesivo se derrita equitativamente durante la aplicación.



### PRECALIENTE Y COLOQUE

Es pertinente que pre caliente la prenda antes de la aplicación. Estampe durante 5-10 segundos para deshacerse de la humedad, tratamientos químicos o arrugas del área de aplicación.

Coloque el diseño con el lado adhesivo sobre la prenda (que se lea de izquierda a derecha). Coloque el Papel Kraft o Hoja Protectora sobre el cargador antes de estampar.



### ESTAMPE

Temperatura: 325°-330°F; 162°-165°C

Tiempo: 8-10 segundos

Presión: ligera (#3 on Hotronix®)

### Telas que se recomiendan

100% algodón

100% poliéster

Mezclas de poli/algodón

Tejidos de poliéster

Malla de poliéster

Mezclas de acrílico

Poliéster sublimado

Poli/espuma y gorras de algodón

Satín

*Debido a la combinación de telas, tejidos, cubiertas y tintas que se utilizan en la industria textil, Stahls' recomienda y proporciona muestras de nuestros materiales para que los ponga a prueba.*

### Accesorios que se requieren

Papel Kraft o Hoja Protectora

EZ Weeder® o pinzas de depilar

### Aplicación en jerseys sublimadas

NO precaliente la prenda. Aplique el Thermo-FLOCK® a 300°F/149°C durante 12-15 segundos –presión ligera.

### Instrucciones para el cuidado de sus prendas

Lave a máquina usando agua tibia y detergente suave. No use cloro. Seque a temperatura normal. No planche directamente sobre el Thermo-FLOCK® (use una hoja protectora).

### Diseños multicolor

No se recomienda que haga aplicaciones de dos colores en Thermo-FLOCK®. Como una alternativa, use Thermo-FILM® para el color de fondo y Thermo-FLOCK® para el color de relleno.

### Almacenamiento

Mantenga en una área fresca y seca. Evite el calor directo, los rayos del sol y la humedad.

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL™ con una o más patentes pendientes.

© Stahls' International™ 2012 Todos los derechos internacionales reservados.